



1	使用材料	アウトメンバ・インナメンバ ボール	アルミニウム合金押出形材 φ 3/32"炭素鋼球
2	表面処理	アウトメンバ・インナメンバ	白色アルマイト
3	潤滑油	新日本石油エピノックグリースAP (N)	
4	取付ねじ	M2.6 0番サラネジ 1種	

- \* スライドレールの厚みは、ボールで支持された箇所での測定寸法
- \* 取付仕様は左右共通
- \* 両サイドストローク仕様もご用意できますのでご相談下さい

単位：mm

モデルNO.	メンバ長さ L (±0.8)	ストローク S (±3)	取付穴寸法 A±0.3	許容荷重 N/組
AS15-50	50.0	20.0	30	5
AS15-80	80.0	45.0	60	8
AS15-100	100.0	60.0	80	10
AS15-120	120.0	75.0	100	10

注) 許容荷重は2本で1組の単位となります。